

POLYTRON®

DISPERSING AND MIXING TECHNOLOGY BY KINEMATICA

BRANSON社製超音波バス無償サービスキャンペーン

期間中、下記のPOLYTRON ホモジナイザーとシャフト 2本をご注文頂いたお客様に、超音波バス(洗浄器)、Bransonic M2800(本体のみ)を無償サービス致します。

POLYTRON PT2500E



Bransonic M2800 (容量 2.8 L)
タンク寸法 : 238x138x100(H)

微量用3.6mmシャフトから汎用25mmシャフトまで対応します。

KINEMATICA 社製ポリトロンホモジナイザーPT2500E は、500W モーター、デジタル回転数表示やソフトスタート機能を搭載し、最高 30,000rpm まで回転します。カップリングは PT1200E や PT1300D と同じ E タイプ-カップリングを採用し、微量処理に適した 1.5ml チューブ用 3.6mm シャフトから、汎用性の高い 20mm や 25mm シャフトまで対応します。ステンレス製シャフトはオートクレーブ滅菌(121℃)に対応しています。


キャンペーン内容：

PT2500E とジェネレーターシャフト 2 本をご購入いただいたお客様に、BRANSON 社製超音波バス **Bransonic M2800** を無料サービスいたします。ジェネレーターシャフトサイズの組み合わせは自由です。また、Bransonic M2800 は、全ての PT2500E 対応ジェネレーターシャフトの洗浄が可能なサイズになっておりますので、この機会に是非お買い求めください。

PT2500E 仕様

モーター	500W	環境温度	0~50℃
回転数表示	デジタル (HAL-Probe)	電源:	100-120V, 50/60Hz
ソフトスタート	Yes	寸法(ドライブ)	157x76x236mm(LxWxH)
ノイズ	72dB(A) @ 30,000rpm	重量(ドライブ)	1.8Kg

キャンペーン組み合わせ例

			
ドライブユニット 通常定価	PT2500E, 115V, 500W モーター, 専用スタンド・容器押さえ付 ¥295,000		
ジェネレーターシャフト	1103 0004	1103 0042	1103 0069
直径	3.6mmφ	12mmφ	20mmφ
用途	1.5ml チューブ用	ピーカー	ピーカー
定価 × 2 本	¥340,000	¥370,000	¥470,000
合計	¥635,000	¥665,000	¥765,000

PT2500E 対応ジェネレーターシャフト一覧

型番	品名	直径	長さ	処理量	備考	価格
1103 0004	PT-DA 03/2EC-E050	3.6mm	50mm	~1ml		¥170,000
1103 0012	PT-DA 05/2EC-E085	5.5mm	80mm	0.1~5ml		¥155,000
1103 0030	PT-DA 07/2SYN-E082	7.8mm	82mm	0.3~10ml	25 本入	¥85,000
1103 0031	PT-DA 07/2EC-E107	7.8mm	107mm	0.3~10ml		¥165,000
1103 0042	PT-DA 12/2EC-E157	12mm	157mm	2~250m		¥185,000
1103 0060	PT-DA 12/2WEC-E157	12mm	157mm	2~250m	W タイプ	¥225,000
1103 0069	PT-DA 20/2EC-E192	20mm	192mm	100~2,000ml		¥235,000
1103 0069M	PT-DA 20/2MEC-E192	20mm	192mm	100~2,000ml	M タイプ	¥255,000
1103 0255	PT-DA 20/2XEC-E116	20mm	116mm	100~2000ml	X タイプ	¥230,000
1103 0264	PT-DA 25/2EC-E192	25mm	192mm	100~2,000ml		¥245,000
1103 0265	PT-DA 25/2FEC-E192	25mm	192mm	100~2,000ml	F タイプ	¥255,000

2014 年 3 月 31 日まで

仕様・型番などは改良のため予告なしに変更する場合がございます。お問い合わせください。

販売代理店

 株式会社 **セントラル** 科学貿易

URL <http://www.cscjp.co.jp/>

本 社 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-8-1
Tel 03-5820-1500 Fax 03-5820-1515

大 阪 支 店 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル
Tel 06-6325-3171 Fax 06-6325-5180

福 岡 営 業 所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-15 事務機ビル
Tel 092-482-4000 Fax 092-482-3797

札 幌 出 張 所 〒001-0911 北海道札幌市北区新琴似11条13-7-13-2
Tel 011-764-3611 Fax 011-764-3612